

## MACCHINA MANUALE PER APPLICARE OCCHIELLO DITO



Macchina manuale a motore per l'applicazione di nr. 01 Occhiello Dito – Posizionamento manuale della plancia – Preforo e applicazione senza spostare il cartone. Alimentazione degli occhielli da vibratore.

## Scheda tecnica

### Materiale utilizzato:

occhiello dito Art. "935" (standard) oppure Art. "915"

**Spessore cartone:** da 1 a 2,5mm

**Produzione:** circa 12 pezzi/min.

**Tensione:** 220 V – monofase

**Peso netto:** 280Kg

### Ingombri:

L= 1080mm; P= 620mm; H= 1550mm;

